




- Wasserauffangwannen mit einzelnen Ablaufstutzen
- Wasserzulauf und Wasserablauf unterhalb der Vorkammer angeordnet
- Kühlwasseranschlüsse mit Schnellkupplungssystem

Typ	max. Rohr $\varnothing$ in mm	Vollbad unter Vakuum, mit Überlauf zum Tank	Geeignet zum Einbau von Scheiben- kalibrierungen	Wasser- verwibelung über Sprühstange innerhalb der Kammer
VA/VT 63	63	ja	ja	ja
VA/VT 160	160	ja	ja	ja
VA/VT 250	250	ja	ja	ja

Technische Änderungen vorbehalten Stand 06/2026

Nicht aufgeführte Größen auf Anfrage möglich (a.A.)